


H0,75/14T ZH HBL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

För ledare: 2 x 0,75 mm² (2 nr AWG 18)

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, ljusblå
Art.nr.	9037610000
Typ	H0,75/14T ZH HBL
GTIN (EAN)	4008190493233
Förp.	500 items
Förpackning	lös

H0,75/14T ZH HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search [UL-webbplats](#)

Certifikat-Nr. (cULus) E499744

Mått och vikter

Nettovikt 0.12 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dubbel-ändhylsa, färg ljusblå	Utförande	Tvilling-ändhylsa
--------------------	----------------------------------	-----------	-------------------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	1.7 mm	Kontaktytans längd (L2)	8 mm
Kragbredd (B)	3 mm	Kraghöjd	5.5 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0.3 mm	L1 i mm	14.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 18	Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm
Avisoleringslängd	11 mm	Ledardiameter	0.75 mm ²
färgkod	Telemecanique		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

