


**H0,75/24T ZH HBL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

För ledare: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (2 nr AWG 18)

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 21 mm, 18 mm, ljusblå
Art.nr.	<a href="#">9037630000</a>
Typ	H0,75/24T ZH HBL
GTIN (EAN)	4008190493271
Förp.	500 items
Förpackning	lös

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

## Mått och vikter

Nettovikt	0.2 g
-----------	-------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dubbel-ändhylsa, färg ljusblå	Utförande	Tvilling-ändhylsa
--------------------	-------------------------------	-----------	-------------------

## Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	1.7 mm	Kontaktytans längd (L2)	18 mm
Kragbredd (B)	3 mm	Kraghöjd	5.5 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0.3 mm	L1 i mm	24.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 18	Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm
Avisoleringslängd	21 mm	Ledardiameter	0.75 mm <sup>2</sup>
färgkod	Telemecanique		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Ritning**

