


H4,0/28T ZH OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 21 mm, 18 mm, orange
Art.nr.	9037680000
Typ	H4,0/28T ZH OR
GTIN (EAN)	4008190493479
Förp.	100 items
Förpackning	lös

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search [UL-webbplats](#)

Certifikat-Nr. (cULus) E499744

Mått och vikter

Nettovikt 0.5 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dubbel-ändhylsa, färg orange	Utförande	Tvilling-ändhylsa
--------------------	------------------------------	-----------	-------------------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	3.5 mm	Kontaktytans längd (L2)	18 mm
Kragbredd (B)	5.2 mm	Kraghöjd	9 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0.5 mm	L1 i mm	28.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 12	Metallkapseltjocklek (S1)	0.2 mm
Avisoleringslängd	21 mm	Ledardiameter	4 mm ²
färgkod	Telemecanique		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning