

CUTTER 8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Cutting tool for one-hand operation
Art.nr.	9040130000
Typ	CUTTER 8
GTIN (EAN)	4008190467081
Förp.	1 items

CUTTER 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1.1811 inch
Höjd	65.5 mm	Bygghöjd (tum)	2.5787 inch
Bredd	185 mm	Byggbredd (tum)	7.2835 inch
Nettovikt	168 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Front cable cutter up to 8 mm cable diameter	Utförande	mekanisk enhands
--------------------	--	-----------	------------------

Klippverktyg

Kopparkabel - entrådig, max. (AWG)	6 AWG	Kopparkabel - entrådig, max.	16 mm ²
Kopparkabel - fintrådig, max. (AWG)	6 AWG	Kopparkabel - fintrådig, max.	16 mm ²
Kopparkabel - flertrådig, max. (AWG)	6 AWG	Kopparkabel - flertrådig, max.	16 mm ²
Kopparkabel - max. Ø	8 mm	Data/telefon/styrkabel, max. Ø	8 mm
Aluminiumkabel med en kärna, max. (mm ²)	16 mm ²	Aluminiumkabel, flertrådig max. (AWG)	6 AWG
Aluminiumkabel, flertrådig, max. (mm ²)	16 mm ²	Aluminiumkabel, flertrådig max. Ø	8 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		