

CUTTER 20 A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Cutting tool for one-hand operation
Art.nr.	9040140000
Typ	CUTTER 20 A
GTIN (EAN)	4008190467098
Förp.	1 items

CUTTER 20 A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	31 mm	Byggdjup (tum)	1.2205 inch
Höjd	71.5 mm	Bygghöjd (tum)	2.815 inch
Bredd	245 mm	Byggbredd (tum)	9.6456 inch
Nettovikt	443.7 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Front cable cutter up to 20 mm cable diameters	Utförande	mekanisk enhands
--------------------	--	-----------	------------------

Klippverktyg

Kopparkabel - entrådig, max. (AWG)	3 AWG	Kopparkabel - entrådig, max.	25 mm ²
Kopparkabel - fintrådig, max. (AWG)	3/0 AWG	Kopparkabel - fintrådig, max.	95 mm ²
Kopparkabel - flertrådig, max. (AWG)	1 AWG	Kopparkabel - flertrådig, max.	50 mm ²
Kopparkabel - max. Ø	22 mm	Data/telefon/styrkabel, max. Ø	22 mm
Aluminiumkabel med en kärna, max. (mm ²)	50 mm ²	Aluminiumkabel, flertrådig max. (AWG)	2/0 AWG
Aluminiumkabel, flertrådig, max. (mm ²)	70 mm ²	Aluminiumkabel, flertrådig max. Ø	22 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		