

CRIMPER 6 I**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.25mm ² , 6mm ² , Trapetspressning
Art.nr.	9040450000
Typ	CRIMPER 6 I
GTIN (EAN)	4008 19046 1515
Förp.	1 items

CRIMPER 6 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	504.57 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpkontakt för isolerad skarvhylsa 0,5-6 mm ²	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	------------------------------------------------------------	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Isolerad skarvhylsa	Ledararea max. AWG	AWG 10
Ledararea min. AWG	AWG 24	Crimp-område, max.	6 mm ²
Crimp-område, min	0.25 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	6 mm ²	Ändhysarea, min.	0.25 mm ²
Crimpart/-profil	Trapetspressning		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		