

**CRIMPER 25 Z****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | Verktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 6mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , Trapetspressning |
| Art.nr.    | <a href="#">9040470000</a>                                                                   |
| Typ        | CRIMPER 25 Z                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4008190461485                                                                                |
| Förp.      | 1 items                                                                                      |

## CRIMPER 25 Z

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |          |                 |             |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Bredd     | 250 mm   | Byggbredd (tum) | 9.8425 inch |
| Nettovikt | 529.57 g |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej                          |
| REACH SVHC                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                       | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## Tekniska data

|                    |              |           |                                   |
|--------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|
| Artikelbeskrivning | Crimpverktyg | Utförande | mekanisk, utan utbytbara insatser |
|--------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|

## Kontaktbeskrivning

|                   |                       |                    |                    |
|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Kontakttyp        | ej. isol. förbindelse | Crimp-område, max. | 25 mm <sup>2</sup> |
| Crimp-område, min | 6 mm <sup>2</sup>     |                    |                    |

## verktygsdata – kontaktpressning

|                  |                    |                  |                  |
|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Ändhysarea, max. | 25 mm <sup>2</sup> | Crimpart/-profil | Trapetspressning |
|------------------|--------------------|------------------|------------------|

## Viktig hänvisningstext

|                    |                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Produktinformation | Crimpområde 2 (vid flera crimpställen): 10 mm <sup>2</sup> , 2 × 4 mm <sup>2</sup> , 2 × 6 mm <sup>2</sup><br>Crimpområde 4 (vid flera crimpställen): 16 mm <sup>2</sup> , 2 × 10 mm <sup>2</sup> |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |