

CRIMPER 2.5 I**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Trapetspressning
Art.nr.	9040510000
Typ	CRIMPER 2.5 I
GTIN (EAN)	4008190461478
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2026-02-28T00:00:00+01:00

CRIMPER 2.5 I

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	410 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för isolerad skarvhylsa 0,5-2,5 mm ²	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Ändhylsor med/utan plastkrage	Ledararea max. AWG	AWG 14
Ledararea min. AWG	AWG 20	Crimp-område, max.	2.5 mm ²
Crimp-område, min	0.5 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Drivning	mekanisk	Ändhylsarea, max.	2.5 mm ²
Ändhylsarea, min.	0.5 mm ²	Crimpart/-profil	Trapetspressning

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		