

CRIMPER 6 N**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa
rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell-
och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² , Trapetspressning
Art.nr.	9040520000
Typ	CRIMPER 6 N
GTIN (EAN)	4008190461461
Förp.	1 items

CRIMPER 6 N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1.1811 inch
Höjd	78 mm	Bygghöjd (tum)	3.0709 inch
Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	378.8 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för ej isolerade skarvhylsor 0,25 - 6mm ²	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	---	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	ej. isol. förbindelse	Ledararea max. AWG	AWG 10
Ledararea min. AWG	AWG 24	Crimp-område, max.	6 mm ²
Crimp-område, min	0.5 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	6 mm ²	Crimpart/-profil	Trapetspressning
------------------	-------------------	------------------	------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		