

**CRIMPER 16 Z****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Verktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Trapetspressning |
| Art.nr.    | <a href="#">9040540000</a>   |
| Typ        | CRIMPER 16 Z   |
| GTIN (EAN) | 4008 19046 1447  |
| Förp.      | 1 items  |

## CRIMPER 16 Z

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |          |                 |             |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup      | 30 mm    | Byggdjup (tum)  | 1.1811 inch |
| Höjd      | 78 mm    | Bygghöjd (tum)  | 3.0709 inch |
| Bredd     | 200 mm   | Byggbredd (tum) | 7.874 inch  |
| Längd     | 200 mm   | Bygglängd (tum) | 7.874 inch  |
| Nettovikt | 373.61 g |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej                          |
| REACH SVHC                 | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                       | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## Tekniska data

|                    |   |           |                                   |
|--------------------|---|-----------|-----------------------------------|
| Artikelbeskrivning | Crimpverktyg för ändhylsor<br>6 - 16mm <sup>2</sup> | Utförande | mekanisk, utan utbytbara insatser |
|--------------------|---|-----------|-----------------------------------|

## Kontaktbeskrivning

|                    |                                  |                    |                    |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Kontakttyp         | Ändhylsor med/utan<br>plastkrage | Ledararea max. AWG | AWG 6              |
| Ledararea min. AWG | AWG 10                           | Crimp-område, max. | 16 mm <sup>2</sup> |
| Crimp-område, min  | 6 mm <sup>2</sup>                |                    |                    |

## verktygsdata – kontaktpressning

|                   |                   |                   |                    |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Drivning          | mekanisk          | Ändhylsarea, max. | 16 mm <sup>2</sup> |
| Ändhylsarea, min. | 6 mm <sup>2</sup> | Crimpart/-profil  | Trapetspressning   |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ETIM 10.0   | EC000168    | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |             |             |