

STRIPSY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sheathing strippers
Art.nr.	9042000000
Typ	STRIPSY
GTIN (EAN)	4008 190337834
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2026-02-28T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	AM 12

STRIPSY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	10 mm	Byggdjup (tum)	0.3937 inch
Höjd	46 mm	Bygghöjd (tum)	1.811 inch
Bredd	97 mm	Byggbredd (tum)	3.8189 inch
Nettovikt	47.52 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avmantlings- och kapverktyg för datakablar
--------------------	--

Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	UTP- och STP-datakabel	Kopparkabel - fintrådig, max.	4 mm ²
Ledardiameter max.	12.5 mm	Ledardiameter min.	0.5 mm
Skärdjup	inställbar	UTP und STP Datakabel diameter max.	8 mm
Avisoleringsområde AWG, max.	11 AWG	Avisoleringsområde AWG, min.	20 AWG
Avisoleringsområde, min.	0.08 mm ²	Ledardiameter, max.	122 mm ²
Ledardiameter, min.	1 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		