



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Diagonal-cutting pliers
Art.nr.	9046310000
Typ	SE HD 140
GTIN (EAN)	4032248357611
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Bredd	140 mm	Byggbredd (tum)	5.5118 inch
Längd	140 mm	Bygglängd (tum)	5.5118 inch
Nettovikt	180.1 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Tekniska data

Artikelbeskrivning	isolerad sidavbitare 140 mm lång	Utförande	mekanisk enhands
--------------------	----------------------------------	-----------	------------------

Tänger

Ledardiameter max. (H)	2 mm	Ledardiameter max. (MH)	2.8 mm
Ledardiameter max. (P)	1.4 mm	Skärhårdhet	62 HRC
Skyddsisolerad 1000 V	Ja	Form (Sidavbitare)	Standard
Totallängd	140 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

