

FZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



upp till 1000 V (AC) och 1500 V (DC)

Skyddsisolering enligt IEC 900, DIN EN 60900

- Presstansar av högvärdigt special-verktygsstål
- Säkerhetshandtag med ergonomiskt och halksäkert

TPE-VDE-skydd

- Av slagfast, kyl- och värmetålig, svårantändlig, kadmi-
umfri TPE (Termoplastisk elastomer)
- Elastisk greppzon och hård kärna
- Högglanspolerad yta
- Korrosionsskyddad genom galvanisk beläggning (Nickel-Krom)

Allmänna beställningsdata

Utförande	Pliers
Art.nr.	9046350000
Typ	FZ 160
GTIN (EAN)	4032248357659
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Bredd	160 mm	Byggbredd (tum)	6.2992 inch
Nettovikt	138 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d9bd26a-0541-4f7a-a0ff-4f1cb017242d

Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad plattång med lång käft
--------------------	-------------------------------------

Tänger

Skyddsisolerad 1000 V	Ja	Backlängd	45 mm
Totallängd	160 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000833	ETIM 9.0	EC000833
ETIM 10.0	EC000833	ECLASS 14.0	21-04-38-17
ECLASS 15.0	21-04-38-17		

