

RZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



upp till 1000 V (AC) och 1500 V (DC)

Skyddsisolering enligt IEC 900, DIN EN 60900

- Presstansar av högvärdigt special-verktygsstål
- Säkerhetshandtag med ergonomiskt och halsäkert

TPE-VDE-skydd

- Av slagfast, kyl- och värmetålig, svärantändlig, kadmi-
umfri TPE (Termoplastisk elastomer)
- Elastisk greppzon och hård kärna
- Högglangspolerad yta
- Korrosionsskyddad genom galvanisk beläggning (Nickel-Krom)

Allmänna beställningsdata

Utförande	Pliers
Art.nr.	9046360000
Typ	RZ 160
GTIN (EAN)	4032248357666
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



Mått och vikter

Bredd	160 mm	Byggbredd (tum)	6.2992 inch
Nettovikt	120 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad rundtång med lång käft
--------------------	--

Tånger

Skyddsisolerad 1000 V	Ja	Backlängd	45 mm
Totallängd	160 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000834	ETIM 9.0	EC000834
ETIM 10.0	EC000834	ECLASS 14.0	21-04-38-21
ECLASS 15.0	21-04-38-21		