

## Bildliknande



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Pliers
Art.nr.	<a href="#">9046400000</a>
Typ	FRZ SG 200
GTIN (EAN)	4032248357710
Förp.	1 items

## Tekniska data

### Godkännanden

Godkännanden



### Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	157.52 g		

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

### Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad spetstång böjd med egg 200 mm lång
--------------------	-------------------------------------------------------

### Tänger

Ledardiameter max. (H)	1.8 mm	Ledardiameter max. (MH)	2.8 mm
Skärhårdhet	60 HRC	Skyddsisolerad 1000 V	Ja
Form (Telefontång)	böjd	Totallängd	200 mm

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ETIM 10.0	EC000835	ECLASS 14.0	21-04-38-16
ECLASS 15.0	21-04-38-16		

