

## KSE 160

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Diagonal-cutting pliers
Art.nr.	<a href="#">9046410000</a>
Typ	KSE 160
GTIN (EAN)	4032248357734
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



## Mått och vikter

Bredd	160 mm	Byggbredd (tum)	6.2992 inch
Längd	160 mm	Bygglängd (tum)	6.2992 inch
Nettovikt	214.5 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad Kraftsidavbitare 160 mm lång	Utförande	mekanisk enhands
--------------------	---	-----------	------------------

## Tänger

Ledardiameter max. (H)	2.5 mm	Ledardiameter max. (MH)	3.5 mm
Ledardiameter max. (P)	2 mm	Skårhårdhet	64 HRC
Skyddsisolerad 1000 V	Ja	Form (Sidavbitare)	Kraftsidavbitare
Totallängd	160 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

