

## KSE 200

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Diagonal-cutting pliers
Art.nr.	<a href="#">9046420000</a>
Typ	KSE 200
GTIN (EAN)	4032248357758
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



## Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Längd	200 mm	Bygglängd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	253.44 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad Kraftsidavbitare 200 mm lång	Utförande	mekanisk enhands
--------------------	---	-----------	------------------

## Tänger

Ledardiameter max. (H)	3 mm	Ledardiameter max. (MH)	4.2 mm
Ledardiameter max. (P)	2.5 mm	Skårhårdhet	64 HRC
Skyddsisolerad 1000 V	Ja	Form (Sidavbitare)	Kraftsidavbitare
Totallängd	200 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

