

## KBZI 200

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Tång
Art.nr.	<a href="#">9046430000</a>
Typ	KBZI 200
GTIN (EAN)	4032248357765
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



## Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	318 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad linjetång för höga krav
--------------------	--------------------------------------

## Tänger

Ledardiameter max. (H)	2.7 mm	Ledardiameter max. (MH)	3.8 mm
Ledardiameter max. (P)	2.3 mm	Skärhårdhet	64 HRC
Skyddsisolerad 1000 V	Ja	Backlängd	40 mm
Totallängd	200 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ETIM 10.0	EC000836	ECLASS 14.0	21-04-38-09
ECLASS 15.0	21-04-38-09		

