

VZZ S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttande.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Pliers
Art.nr.	9046470000
Typ	VZZ S
GTIN (EAN)	4032248357741
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	160 mm	Byggbredd (tum)	6.2992 inch
Nettovikt	123.2 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data

Artikelbeskrivning	VDE-isolerad flerfunktions-tång
--------------------	---------------------------------

Tänger

Ledardiameter max. (H)	1.6 mm	Ledardiameter max. (MH)	2.5 mm
Skärhårdhet	60 HRC	Skyddsisolerad 1000 V	Ja
Form (Telefontång)	böjd, med avisolerings- och kontaktpressningsfunktion		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ETIM 10.0	EC000836	ECLASS 14.0	21-04-38-09
ECLASS 15.0	21-04-38-09		

