


**ERSATZMESSER STRIPAX PL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kap-, avisolerings- och pressverktyg för bandade ändhylsor

- Kapning
- Avisolering
- Kontaktpressning
- Automatisk ändhylsmatning
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Rationellt arbetssätt: endast ett verktyg för kabelbearbetning leder till tidsinbesparingar
- Endast remsor av sammanlänkade ändhylsor (som var och en innehåller 50 delar) från Weidmüller får bearbetas. Om ändhylsor i rullar användas kan det leda till skador.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Spare cutting blade
Art.nr.	<a href="#">9050340000</a>
Typ	ERSATZMESSER STRIPAX PL
GTIN (EAN)	4008 190350949
Förp.	5 items

## ERSATZMESSER STRIPAX PL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	0.45 mm	Byggdjup (tum)	0.0177 inch
Höjd	8.8 mm	Bygghöjd (tum)	0.3465 inch
Bredd	27.5 mm	Byggbredd (tum)	1.0827 inch
Längd	8.8 mm	Bygglängd (tum)	0.3465 inch
Nettovikt	0.6 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Reservskärkniv till Stripax plus2,5
--------------------	-------------------------------------

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Only for old STRIPAX PLUS version until July 2023
--------------------	---

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		