



Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Utförande	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhyllor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
Art.nr.	9200090000
Typ	LIR 1,5M4 V
GTIN (EAN)	4032248409853
Förp.	100 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	5.9 mm	Byggdjup (tum)	0.2323 inch
Bredd	22.4 mm	Byggbredd (tum)	0.8819 inch
Nettovikt	0.71 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	isolerade ringkabelskor 1,5 mm ² / M4
--------------------	--

Anslutning

Ledardiameter, max.	1.5 mm ²	Ledardiameter, min.	0.5 mm ²
Ledardiameter	1.5 mm ²	Isolering	finns, PVC
Dimension (bult)	M 4	Dimension	M 4
Material/plaster	PVC	Märkningsfärg	röd
Anslutningstäthet (S1)	0.75 mm	Anslutningslängd (l)	18.3 mm
Innerdiameter (d1)	4.3 mm	Plastkragelängd (b)	11.3 mm
Plastkragediameter (D)	4 mm	Ytterdiameter (d)	8 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

Typ	HTI 15	Utförande
Art.nr.	9014400000	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm ² , 2.5mm ² , Dubbelcrimp
Förp.	1 ST	
Typ	CTI 6	Utförande
Art.nr.	9006120000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimpning, Dubbelcrimp
Förp.	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Utförande
Art.nr.	9202850000	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimpning, Parallellcrimp
Förp.	1 ST	