



Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² |
| Art.nr. | 920010000 |
| Typ | LIR 1,5M5 V |
| GTIN (EAN) | 4032248409860 |
| Förp. | 100 items |

LIR 1,5M5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 5.9 mm | Byggdjup (tum) | 0.2323 inch |
| Bredd | 22.6 mm | Byggbredd (tum) | 0.8898 inch |
| Nettovikt | 0.6 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Tekniska data

| | |
|--------------------|--|
| Artikelbeskrivning | isolerade ringkabelskor 1,5 mm ² / M5 |
|--------------------|--|

Anslutning

| | | | |
|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Ledardiameter, max. | 1.5 mm ² | Ledardiameter, min. | 0.5 mm ² |
| Ledardiameter | 1.5 mm ² | Isolering | PVC, finns |
| Dimension (bult) | M 5 | Dimension | M 5 |
| Material/plaster | PVC | Märkningsfärg | röd |
| Anslutningstäthet (S1) | 0.75 mm | Anslutningslängd (l) | 18.3 mm |
| Innerdiameter (d1) | 5.3 mm | Plastkragelängd (b) | 11.3 mm |
| Plastkragediameter (D) | 4 mm | Ytterdiameter (d) | 8 mm |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HTI 15 | Utförande |
| Art.nr. | 9014400000 | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | 0.5mm ² , 2.5mm ² , Dubbelcrimp |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 | Utförande |
| Art.nr. | 9006120000 | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Ovalcrimpning, Dubbelcrimp |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 G | Utförande |
| Art.nr. | 9202850000 | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimpning, Parallellcrimp |
| Förp. | 1 ST | |