


**LIS 1,5M4 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Isolerad gaffelkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhyllor, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , röd
Art.nr.	<a href="#">9200310000</a>
Typ	LIS 1,5M4 V
GTIN (EAN)	40322484 10132
Förp.	100 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	5.8 mm	Byggdjup (tum)	0.2283 inch
Bredd	22.6 mm	Byggbredd (tum)	0.8898 inch
Nettovikt	0.74 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	isolerade gaffelkabelskor 1,5 mm <sup>2</sup> / M4
--------------------	---


## Anslutning

Ledardiameter, max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Isolering	finns	Dimension (bult)	M 4
Dimension	M 4	Material/plaster	PVC
Märkningsfärg	röd	Anslutningstäthet (S1)	0.75 mm
Anslutningslängd (l)	17.8 mm	Innerdiameter (d1)	4.3 mm
Plastkragelängd (b)	11.3 mm	Plastkragediameter (D)	4 mm
Ytterdiameter (d)	7.2 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

**Ritningar**



## Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor  
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor  
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

## Allmänna beställningsdata

Typ	HTI 15	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9014400000</a>	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Dubbelcrimp
Förp.	1 ST	
Typ	CTI 6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9006120000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimpning, Dubbelcrimp
Förp.	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9202850000</a>	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovalcrimpning, Parallellcrimp
Förp.	1 ST	