



Isolerad gaffelkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Utförande	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhyllor, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , blå
Art.nr.	9200350000
Typ	LIS 2,5M3 V
GTIN (EAN)	40322484 10170
Förp.	100 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	6.1 mm	Byggdjup (tum)	0.2402 inch
Bredd	22.7 mm	Byggbredd (tum)	0.8937 inch
Nettovikt	0.78 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	isolerade gaffelkabelskor 2,0 mm ² / M3
--------------------	---

Anslutning

Ledardiameter, max.	2.5 mm ²	Ledardiameter, min.	1.5 mm ²
Isolering	finns	Dimension (bult)	M 3
Dimension	M 3	Material/plaster	PVC
Märkningsfärg	blå	Anslutningstäthet (S1)	0.8 mm
Innerdiameter (d1)	3.2 mm	Plastkragelängd (b)	11.3 mm
Plastkragediameter (D)	4.5 mm	Ytterdiameter (d)	5.7 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

Typ	HTI 15	Utförande
Art.nr.	9014400000	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm ² , 2.5mm ² , Dubbelcrimp
Förp.	1 ST	
Typ	CTI 6	Utförande
Art.nr.	9006120000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimpning, Dubbelcrimp
Förp.	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Utförande
Art.nr.	9202850000	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimpning, Parallellcrimp
Förp.	1 ST	