



Isolerad gaffelkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

### Allmänna beställningsdata

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhyllor, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , blå |
| Art.nr.    | <a href="#">9200390000</a>  |
| Typ        | LIS 2,5M6 V   |
| GTIN (EAN) | 40322484 1023 1   |
| Förp.      | 100 items   |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 6.1 mm  | Byggdjup (tum)  | 0.2402 inch |
| Bredd     | 28.6 mm | Byggbredd (tum) | 1.126 inch  |
| Nettovikt | 1.07 g  |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Tekniska data

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelbeskrivning | isolerade gaffelkabelskor<br>2,0 mm <sup>2</sup> / M6 |
|--------------------|---|

## Anslutning

|                        |                     |                        |                     |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Ledardiameter, max.    | 2.5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, min.    | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Isolering              | finns               | Dimension (bult)       | M 6                 |
| Dimension              | M 6                 | Material/plaster       | PVC                 |
| Märkningsfärg          | blå                 | Anslutningstäthet (S1) | 0.8 mm              |
| Innerdiameter (d1)     | 6.4 mm              | Plastkragelängd (b)    | 11.3 mm             |
| Plastkragediameter (D) | 4.5 mm              | Ytterdiameter (d)      | 11 mm               |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |



## Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor  
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor  
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HTI 15                     | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">9014400000</a> | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,                   |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              | 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Dubbelcrimp                             |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | CTI 6                      | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">9006120000</a> | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | Ovalcrimpning, Dubbelcrimp  |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | CTI 6 G                    | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">9202850000</a> | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,                   |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovalcrimpning, Parallellcrimp             |
| Förp.      | 1 ST                       |   |