

## LIS 6M4 V


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Isolerad gaffelkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

### Allmänna beställningsdata

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , gul |
| Art.nr.    | <a href="#">9200410000</a>  |
| Typ        | LIS 6M4 V   |
| GTIN (EAN) | 40322484 10255  |
| Förp.      | 100 items   |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 8 mm    | Byggdjup (tum)  | 0.315 inch  |
| Bredd     | 25.9 mm | Byggbredd (tum) | 1.0197 inch |
| Nettovikt | 1.63 g  |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Tekniska data

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelbeskrivning | isolerade gaffelkabelskor<br>6,0 mm <sup>2</sup> / M4 |
|--------------------|---|

## Anslutning

|                      |                   |                        |                   |
|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Ledardiameter, max.  | 6 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, min.    | 4 mm <sup>2</sup> |
| Isolering            | finns             | Dimension (bult)       | M 4               |
| Dimension            | M 4               | Material/plaster       | PVC               |
| Märkningsfärg        | gul               | Anslutningstäthet (S1) | 1 mm              |
| Anslutningslängd (l) | 21.35 mm          | Innerdiameter (d1)     | 4.3 mm            |
| Plastkragelängd (b)  | 14.15 mm          | Plastkragediameter (D) | 6.4 mm            |
| Ytterdiameter (d)    | 9 mm              |                        |                   |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |

**Ritningar**



## Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor  
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor  
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | CTI 6                      | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">9006120000</a> | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | Ovalcrimpning, Dubbelcrimp  |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | CTI 6 G                    | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">9202850000</a> | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,                   |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovalcrimpning, Parallellcrimp             |
| Förp.      | 1 ST                       |   |