


**LIB 2,5B25 VF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Helisolerad skarvhylsa av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , blå |
| Art.nr.    | <a href="#">9200500000</a>  |
| Typ        | LIB 2,5B25 VF   |
| GTIN (EAN) | 40322484 10347  |
| Förp.      | 100 items   |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 6.2 mm | Byggdjup (tum)  | 0.2441 inch |
| Bredd     | 26 mm  | Byggbredd (tum) | 1.0236 inch |
| Nettovikt | 1.38 g |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Tekniska data

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelbeskrivning | isolerade skarvhylsor 2,5 mm <sup>2</sup> L=24,5 mm |
|--------------------|---|

## Anslutning

|                     |                     |                        |                     |
|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Ledardiameter, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, min.    | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Isolering           | finns               | Dimension (stiftlängd) | 24.5 mm             |
| Dimension           | 24.5 mm             | Material/plaster       | PVC                 |
| Märkningsfärg       | blå                 | Plastkragediameter (D) | 4.3 mm              |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |



## LIB 2,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor  
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor  
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | HTI 15                     | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">9014400000</a> | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,                   |
| GTIN (EAN) | 4008190159412              | 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Dubbelcrimp                             |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | CTI 6                      | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">9006120000</a> | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | Ovalcrimpning, Dubbelcrimp  |
| Förp.      | 1 ST                       |   |
| Typ        | CTI 6 G                    | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">9202850000</a> | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,                   |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovalcrimpning, Parallellcrimp             |
| Förp.      | 1 ST                       |   |