

LIF 6M638 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Isolerade flatstift av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Utförande	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm ² - 6 mm ² , gul
Art.nr.	9200600000
Typ	LIF 6M638 R
GTIN (EAN)	40322484 10446
Förp.	100 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	8.2 mm	Byggdjup (tum)	0.3228 inch
Bredd	23.8 mm	Byggbredd (tum)	0.937 inch
Nettovikt	1.6 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data


Artikelbeskrivning	Flatstiftkontakt 4-6 mm ²
--------------------	--------------------------------------

Anslutning

Ledardiameter, max.	6 mm ²	Ledardiameter, min.	4 mm ²
Isolering	finns, Delvis isolerat	Dimension (flatstift)	6,3 x 0,8 mm
Dimension	6,3 x 0,8 mm	Material/plaster	PVC
Kontaktbredd (d2)	6.3 mm	Kontaktthet (d3)	0.8 mm
Plastkragelängd (b)	13 mm	Plastkragediameter (D)	6.8 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		



Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

Typ	CTI 6	Utförande
Art.nr.	9006120000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimpning, Dubbelcrimp
Förp.	1 ST	
Typ	CTI 6 G	Utförande
Art.nr.	9202850000	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimpning, Parallellcrimp
Förp.	1 ST	