


LIF 2,5T638 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Isolerade flatstiftshylsor med avgrening av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , blå |
| Art.nr. | 9200620000 |
| Typ | LIF 2,5T638 R |
| GTIN (EAN) | 40322484 10460 |
| Förp. | 100 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 7.7 mm | Byggdjup (tum) | 0.3031 inch |
| Bredd | 20.8 mm | Byggbredd (tum) | 0.8189 inch |
| Nettovikt | 1.32 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Tekniska data

| | |
|--------------------|---|
| Artikelbeskrivning | Flatstiftshylsa med avgrening 1,5-2,5 mm ² |
|--------------------|---|

Anslutning

| | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Ledardiameter, max. | 2.5 mm ² | Ledardiameter, min. | 1.5 mm ² |
| Isolering | finns, Delvis isolerat | Dimension (flatstift) | 6,3 x 0,8 mm |
| Dimension | 6,3 x 0,8 mm | Material/plaster | PVC |
| Märkningsfärg | blå | Kontaktbredd (d2) | 6.3 mm |
| Kontaktthet (d3) | 0.8 mm | Plastkragelängd (b) | 10 mm |
| Plastkragediameter (D) | 5.8 mm | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC0005 16 | ETIM 9.0 | EC0005 16 |
| ETIM 10.0 | EC0005 16 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 | | |

LIF 2,5T638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HTI 15 | Utförande |
| Art.nr. | 9014400000 | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | 0.5mm ² , 2.5mm ² , Dubbelcrimp |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 | Utförande |
| Art.nr. | 9006120000 | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Ovalcrimpning, Dubbelcrimp |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 G | Utförande |
| Art.nr. | 9202850000 | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimpning, Parallellcrimp |
| Förp. | 1 ST | |