



Isolerade flatstiftshylsor med avgrening av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm ² - 6 mm ² , gul |
| Art.nr. | 9200630000 |
| Typ | LIF 6T638 R |
| GTIN (EAN) | 40322484 10477 |
| Förp. | 100 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 8.2 mm | Byggdjup (tum) | 0.3228 inch |
| Bredd | 23.8 mm | Byggbredd (tum) | 0.937 inch |
| Nettovikt | 1.87 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Tekniska data

| | |
|--------------------|---|
| Artikelbeskrivning | Flatstiftshylsa med avgrening 4,0-6,0 mm ² |
|--------------------|---|

Anslutning

| | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| Ledardiameter, max. | 6 mm ² | Ledardiameter, min. | 4 mm ² |
| Isolering | finns, Delvis isolerat | Dimension (flatstift) | 6,3 x 0,8 mm |
| Dimension | 6,3 x 0,8 mm | Material/plaster | PVC |
| Märkningsfärg | gul | Kontaktbredd (d2) | 6.3 mm |
| Kontaktthet (d3) | 0.8 mm | Plastkragelängd (b) | 13 mm |
| Plastkragediameter (D) | 6.8 mm | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC0005 16 | ETIM 9.0 | EC0005 16 |
| ETIM 10.0 | EC0005 16 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 | | |

Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | CTI 6 | Utförande |
| Art.nr. | 9006120000 | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Ovalcrimpning, Dubbelcrimp |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 G | Utförande |
| Art.nr. | 9202850000 | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimpning, Parallellcrimp |
| Förp. | 1 ST | |