

Isolerade rundstift av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------------|---|
| Utförande | Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhyllor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , röd |
| Art.nr. | 9200670000 |
| Typ | LID 1,5M4 R |
| GTIN (EAN) | 4032248410514 |
| Förp. | 100 items |
| Leveransstatus | Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden. |
| Tillgänglig till | 2026-03-31T00:00:00+02:00 |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 5.7 mm | Byggdjup (tum) | 0.2244 inch |
| Bredd | 20.8 mm | Byggbredd (tum) | 0.8189 inch |
| Nettovikt | 0.7 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Tekniska data


| | |
|--------------------|--|
| Artikelbeskrivning | Rundstickkontakt med kopparhylsa 0,5 - 1,5 mm ² |
|--------------------|--|

Anslutning

| | | | |
|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Ledardiameter, max. | 1.5 mm ² | Ledardiameter, min. | 0.5 mm ² |
| Isolering | finns | Dimension (rundstickpropp) | ø 4 mm |
| Dimension | ø 4 mm | Material/plaster | PVC |
| Märkningsfärg | röd | Plastkragelängd (b) | 10 mm |
| Plastkragediameter (D) | 4 mm | Ytterdiameter (d) | 4 mm |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |



Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HTI 15 | Utförande |
| Art.nr. | 9014400000 | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | 0.5mm ² , 2.5mm ² , Dubbelcrimp |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 | Utförande |
| Art.nr. | 9006120000 | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Ovalcrimpning, Dubbelcrimp |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | CTI 6 G | Utförande |
| Art.nr. | 9202850000 | Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimpning, Parallellcrimp |
| Förp. | 1 ST | |