

Beställningar endast efter  
förfrågan



- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

#### Allmänna beställningsdata

Utförande	Automatic stripper and crimper
Art.nr.	<a href="#">9200750000</a>
Typ	CA INDENT
GTIN (EAN)	4032248411801
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	490 mm	Byggdjup (tum)	19.2913 inch
Höjd	420 mm	Bygghöjd (tum)	16.5354 inch
Bredd	450 mm	Byggbredd (tum)	17.7165 inch
Nettovikt	55000 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	0,14 - 2,5 (~AWG16-13)	Drivning	Elektro-pneumatisk
Takttid	ca. 2 s	Förbrukningsvaror	Svarvade kontakter
Tryckluftsanslutning	5 bar	elektroanslutning	100-240 V / 50/65 Hz

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		