

**HTF AFK 2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pressverktyg för Weidmüller DFF- och ZRV-kontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Med anslag för exakt positionering av kontakterna

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.2mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , B-Crimp
Art.nr.	<a href="#">920104000</a>
Typ	HTF AFK 2.5
GTIN (EAN)	4032248419678
Förp.	1 items

## HTF AFK 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	533 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för AFK flatkontakter med öppen klämklö	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--	-----------	-----------------------------------

## Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Weidmüller FEKO ZRV	Ledararea max. AWG	AWG 12
Ledararea min. AWG	AWG 24	Crimp-område, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Crimp-område, min	0.2 mm <sup>2</sup>		

## verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	B-Crimp
------------------	---------------------	------------------	---------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**Ritningar**

**Bildliknande**

