

KT 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klippverktyg med spärrfunktion. Lämplig för gradfri kapning av koppar- och aluminiumledare. Liten handkraft på grund av den optimala hävstången och en tekniskt utformad excenterdrivning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kapverktyg, Ringskärare
Art.nr.	9202060000
Typ	KT 55
GTIN (EAN)	4032248482191
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2024-10-28T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	KT 50

KT 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	45 mm	Byggdjup (tum)	1.7716 inch
Höjd	115 mm	Bygghöjd (tum)	4.5275 inch
Bredd	365 mm	Byggbredd (tum)	14.3701 inch
Nettovikt	1486.7 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Kabelkapare upp till 55mm ytterdiameter	Utförande	mekanisk enhands
--------------------	---	-----------	------------------

Klippverktyg

Koppar sektorledning	3 x 150 SM	Kopparkabel - fintrådig, max. (kcmil)	1000 kcmil
Kopparkabel - fintrådig, max.	500 mm ²	Kopparkabel - flertrådig, max. (kcmil)	1000 kcmil
Kopparkabel - flertrådig, max.	500 mm ²	Kopparkabel - max. Ø	55 mm
Data/telefon/styrkabel, max. Ø	55 mm	Aluminium sektorledning	4 x 150 SE
Aluminiumkabel, flertrådig max. (kcmil)	1000 kcmil	Aluminiumkabel, flertrådig, max. (mm ²)	500 mm ²
Aluminiumkabel, flertrådig max. Ø	55 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Exempel på användning

-  Cu + Al: max. 80 mm
-  Cu: max. 630 mm²
Al: max. 1000 mm²
-  Cu: max. 630 mm²



KT 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

KT 55



Klippverktyg med spärrfunktion. Lämplig för gradfri kapning av koppar- och aluminiumledare. Liten handkraft på grund av den optimala hävstången och en tekniskt utformad excenterdrivning.

Allmänna beställningsdata

Typ	ERME KT 55	Utförande
Art.nr.	9204280000	Reservdelar
GTIN (EAN)	4032248640997	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE BAGR 11 KT 55	Utförande
Art.nr.	4316210000	Kapverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248788217	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE BAGR 4 KT 55	Utförande
Art.nr.	4316130000	Kapverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248787944	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE BAGR 5 KT 55	Utförande
Art.nr.	4316140000	Kapverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248787951	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE BAGR 6 KT 55	Utförande
Art.nr.	4316150000	Kapverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248787968	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE BAGR 7 KT 55	Utförande
Art.nr.	4316160000	Kapverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248787975	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE BAGR 9 KT 55	Utförande
Art.nr.	4316180000	Kapverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248787999	
Förp.	1 ST	
Typ	ERME KT 55	Utförande
Art.nr.	9204280000	Reservdelar
GTIN (EAN)	4032248640997	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE BAGR 11 KT 55	Utförande
Art.nr.	4316210000	Kapverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248788217	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE BAGR 4 KT 55	Utförande
Art.nr.	4316130000	Kapverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248787944	
Förp.	1 ST	

KT 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	ERTE BAGR 5 KT 55	Utförande
Art.nr.	4316140000	Kapverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248787951	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE BAGR 6 KT 55	Utförande
Art.nr.	4316150000	Kapverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248787968	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE BAGR 7 KT 55	Utförande
Art.nr.	4316160000	Kapverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248787975	
Förp.	1 ST	
Typ	ERTE BAGR 9 KT 55	Utförande
Art.nr.	4316180000	Kapverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248787999	
Förp.	1 ST	