


**MULTI-STRIPAX ASI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- för fintrådiga och massiva ledare med specialisoleringsmaterial
- hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motvarande kraven inom flygindustrin)
- speciella formknivar möjliggör avisolering av speciella ledarisoleringar och ledaruppbyggnader
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- hög flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
- hög repeter Noggrannhet i avisoleringsresultatet
- inga skador på ledaren
- hög stabilitet för lång livslängd och hög pålitlighet
- integrerad skärfunktion

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
Art.nr.	<a href="#">9202250000</a>
Typ	MULTI-STRIPAX ASI
GTIN (EAN)	4032248486199
Förp.	1 items

**MULTI-STRIPAX ASI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**

**Mått och vikter**

Djup	40 mm	Byggdjup (tum)	1.5748 inch
Höjd	85 mm	Bygghöjd (tum)	3.3464 inch
Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9.8425 inch
Nettovikt	549 g		

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Tekniska data**

Artikelbeskrivning	Avisolerings- och klippverktyg för ASI-kabel
--------------------	--

**Avisoleringsverktyg**

Kabeltyp	ASI-EPDM	Kopparkabel - fintrådig, max.	6 mm <sup>2</sup>
Ledarearea (klippförmåga)	6 mm <sup>2</sup>	Max. klippförmåga entrådig	2.5 mm <sup>2</sup>
Max. klippförmåga fintrådig	6 mm <sup>2</sup>	Max. klippförmåga flatkabel	10,2 mm x 4 mm
Avisoleringsområde AWG, max.	8 AWG	Avisoleringsområde AWG, min.	16 AWG
Avisoleringslängd, min.	2 mm	Ledardiameter, max.	1.5 mm <sup>2</sup>

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**Exempel på användning**



## MULTI-STRIPAX ASI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### Tillbehör/reservdelar



- för fintrådiga och massiva ledare med specialisoleringsmaterial
- hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motsvarande kraven inom flygindustrin)
- speciella formknivar möjliggör avisolering av speciella ledarisoleringar och ledaruppbyggnader
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- hög flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
- hög repeter Noggrannhet i avisoleringsresultatet
- inga skador på ledaren
- hög stabilitet för lång livslängd och hög pålitlighet
- integrerad skärfunktion

### Allmänna beställningsdata

Typ	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9204550000</a>	Insats
GTIN (EAN)	4032248671090	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9204570000</a>	Insats
GTIN (EAN)	4032248671113	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-SPX 0.75-4 <sup>2</sup> SL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9203730000</a>	Insats
GTIN (EAN)	4032248576449	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9202270000</a>	Insats
GTIN (EAN)	4032248486212	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9202260000</a>	Insats
GTIN (EAN)	4032248486205	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9202300000</a>	Insats
GTIN (EAN)	4032248486250	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9202280000</a>	Insats
GTIN (EAN)	4032248486236	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9205770000</a>	Insats
GTIN (EAN)	4032248836291	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX POF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1212770000</a>	Insats
GTIN (EAN)	4032248994434	
Förp.	1 ST	

**MULTI-STRIPAX ASI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tillbehör**

Typ	AIE MULTI-STRIPAX PV	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1204280000</a>	Insats
GTIN (EAN)	4032248987030	
Förp.	1 ST	
Typ	ERAN MULTI-STRIPAX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9203100000</a>	Reserv-anslagset
GTIN (EAN)	4032248538102	
Förp.	1 ST	
Typ	ERME MULTI-STRIPAX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9203070000</a>	Reservkniv
GTIN (EAN)	4032248538096	
Förp.	1 ST	