

**CRIMPSET PZ / CTI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Crimp-Set

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg: PZ 6 Roto/CTI 6, Avisoleringsverktyg: STRIPAX, Crimp-område, min: 0.14, färgkod: DIN
Art.nr.	<a href="#">9202610000</a>
Typ	CRIMPSET PZ / CTI
GTIN (EAN)	4032248502776
Förp.	1 items
Förpackning	Plastbox

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	330 mm	Byggdjup (tum)	12.9921 inch
Höjd	79 mm	Bygghöjd (tum)	3.1102 inch
Bredd	413 mm	Byggbredd (tum)	16.2598 inch
Nettovikt	4871.4 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Sortiment

Crimp-område, max.	6 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, min	0.14 mm <sup>2</sup>
Förpackning	Plastbox	Avisoleringsverktyg	STRIPAX
Pressverktyg	PZ 6 Roto/CTI 6	färgkod	DIN
Antal AEH	2000 pcs.		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

### Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kpanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

### Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9005000000</a>	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4008190072506	
Förp.	1 ST	

### Crimping tools



- Pressverktyg för isolerade skarvhylsor  
Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor och stickkontakter
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
  - Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
  - med anslag för exakt positionering av kontakterna
  - testad enligt DIN EN 60352 T.2

### Allmänna beställningsdata

Typ	CTI 6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9006120000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimpning, Dubbelcrimp
Förp.	1 ST	
Typ	PZ 6 ROTO L	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1444050000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118248593	Trapetspressning
Förp.	1 ST	

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14D W	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9019010000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190120931	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14D R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9019080000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190090623	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/15D BL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9019160000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190028732	
Förp.	500 ST	
Typ	H4,0/18D GR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9019190000</a>	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190141349	
Förp.	500 ST	

Ledar-märkarea 6,0 mm<sup>2</sup>

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/20D GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9019220000</a>	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190151607	
Förp.	100 ST	


## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### Ringkabelskor



Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

### Allmänna beställningsdata

Typ	LIR 6M6 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200250000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410071	
Förp.	100 ST	

### Stiftkabelskor




Isolerad stiftkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

### Allmänna beställningsdata

Typ	LIP 6R14 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200480000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , gul
GTIN (EAN)	4032248410323	
Förp.	100 ST	

### Ringkabelskor



Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

### Allmänna beställningsdata

Typ	LIR 2,5M5 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200180000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409808	
Förp.	100 ST	

## CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Flatstiftshylsor



Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

## Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 2,5F638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200560000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410408	2.5 mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	

## Stiftkabelskor



Isolerad stiftkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

## Allmänna beställningsdata

Typ	LIP 1,5R12 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200460000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , röd
GTIN (EAN)	4032248410309	
Förp.	100 ST	
Typ	LIP 2,5R12 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200470000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , blå
GTIN (EAN)	4032248410316	
Förp.	100 ST	

## Skarvförbindning



Helisolerad skarvhylsa av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Allmänna beställningsdata

Typ	LIB 6B26 VF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200510000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , gul
GTIN (EAN)	4032248410354	
Förp.	100 ST	

### Ringkabelskor




Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

### Allmänna beställningsdata

Typ	LIR 1,5M4 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200090000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248409853	1,5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	

### Flatstiftshylsor



Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

### Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5F638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200540000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410385	1,5 mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Skarvförbindning




Helisolerad skarvhylsa av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning

## Allmänna beställningsdata

Typ	LIB 2,5B25 VF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200500000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410347	mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	

## Ringkabelskor



Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

## Allmänna beställningsdata

Typ	LIR 1,5M5 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200100000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248409860	1,5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	

## Insatser



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

## Allmänna beställningsdata

Typ	EINSATZ BA8-PSC 80	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9202310000</a>	Sortiment Insatser
GTIN (EAN)	4032248486687	
Förp.	1 ST	

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Flatstiftshylsor



Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

## Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5F288 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200520000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410361	1,5 mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 6F638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200570000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4032248410415	mm <sup>2</sup> , gul
Förp.	100 ST	

## Skarvförbindning



Helisolerad skarvhylsa av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning

## Allmänna beställningsdata

Typ	LIB 1,5B25 VF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200490000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410330	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	

## Väska



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

**CRIMPSET PZ / CTI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****Allmänna beställningsdata**

Typ	KOFFER PSC80 PC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9202330000</a>	Verktyg, Tom box / väska
GTIN (EAN)	4032248486700	
Förp.	1 ST	