

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Crimp-Set

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sortimentlåda, färgkod: DIN
Art.nr.	9202640000
Typ	CRIMP-SET KONTAKTE
GTIN (EAN)	4032248503322
Förp.	1 items
Förpackning	Plastbox

CRIMP-SET KONTAKTE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Djup	330 mm	Byggdjup (tum)	12.9921 inch
Höjd	57 mm	Bygghöjd (tum)	2.2441 inch
Bredd	413 mm	Byggbredd (tum)	16.2598 inch
Nettovikt	3050.96 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimp-set kontakter med isolerade skarvhylsor med plastkrage
--------------------	--

Sortiment

Förpackning	Plastbox	färgkod	DIN
Antal AEH	2000 pcs.		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14D W	Utförande
Art.nr.	9019010000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190120931	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR	Utförande
Art.nr.	9019040000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190099077	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14D R	Utförande
Art.nr.	9019080000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190090623	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW	Utförande
Art.nr.	9019120000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190153793	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/15D BL	Utförande
Art.nr.	9019160000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190028732	
Förp.	500 ST	
Typ	H4,0/18D GR	Utförande
Art.nr.	9019190000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190141349	
Förp.	500 ST	

Ledar-märkarea 6,0 mm²



6 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	H6.0/20D GE	Utförande
Art.nr.	9019220000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190151607	
Förp.	100 ST	

Ringkabelskor



Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIR 6M6 V	Utförande
Art.nr.	9200250000	Flatsiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410071	mm ²
Förp.	100 ST	

Insatser



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

Allmänna beställningsdata

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Utförande
Art.nr.	9028460000	Sortiment Insatser
GTIN (EAN)	4032248310029	
Förp.	100 ST	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Utförande
Art.nr.	9028450000	Sortiment Insatser
GTIN (EAN)	4032248310012	
Förp.	1 ST	

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Stiftkabelskor




Isolerad stiftkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIP 6R14 V	Utförande
Art.nr.	9200480000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm ² - 6 mm ² , gul
GTIN (EAN)	4032248410323	
Förp.	100 ST	

Ringkabelskor



Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIR 2,5M5 V	Utförande
Art.nr.	9200180000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409808	
Förp.	100 ST	

Flatstiftshylsor



Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 2,5F638 R	Utförande
Art.nr.	9200560000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blå
GTIN (EAN)	4032248410408	
Förp.	100 ST	

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Stiftkabelskor



Isolerad stiftkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIP 1,5R12 V	Utförande
Art.nr.	9200460000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410309	mm ² , röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIP 2,5R12 V	Utförande
Art.nr.	9200470000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410316	mm ² , blå
Förp.	100 ST	

Skarvförbindning




Helisolerad skarvhylsa av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIB 6B26 VF	Utförande
Art.nr.	9200510000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm ² - 6 mm ² , gul
GTIN (EAN)	4032248410354	
Förp.	100 ST	

Ringkabelskor



Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	LIR 1,5M4 V	Utförande
Art.nr.	9200090000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248409853	1,5 mm ²
Förp.	100 ST	

Väska



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

Allmänna beställningsdata

Typ	KOFFER CARRY LITE 55	Utförande
Art.nr.	9202000000	Verktyg, Tom box / väska
GTIN (EAN)	4032248481231	
Förp.	1 ST	

Flatstifthylsor



- Isolerade flatstifthylsor av PVC med kopparhylsa
- standard utföranden
 - ej lödd
 - med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5F638 R	Utförande
Art.nr.	9200540000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248410385	1,5 mm ² , röd
Förp.	100 ST	

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Skarvförbindning




Helisolerad skarvhylsa av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIB 2,5B25 VF	Utförande
Art.nr.	9200500000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410347	mm ² , blå
Förp.	100 ST	

Ringkabelskor



Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIR 1,5M5 V	Utförande
Art.nr.	9200100000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248409860	1.5 mm ²
Förp.	100 ST	

Flatstiftshylsor



Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5F288 R	Utförande
Art.nr.	9200520000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248410361	1.5 mm ² , röd
Förp.	100 ST	

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	LIF 6F638 R	Utförande
Art.nr.	9200570000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm ² ,4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410415	mm ² ,gul
Förp.	100 ST	

Skarvförbindning



Helisolerad skarvhylsa av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIB 1,5B25 VF	Utförande
Art.nr.	9200490000	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0,5 mm ² - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410330	mm ² ,röd
Förp.	100 ST	