

ERTE MEHA SPX P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kap-, avisolerings- och pressverktyg för bandade ändhylsor

- Kapning
- Avisolering
- Kontaktpressning
- Automatisk ändhylsmatning
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Rationellt arbetssätt: endast ett verktyg för kabelbearbetning leder till tidsinbesparingar
- Endast remsor av sammanlänkade ändhylsor (som var och en innehåller 50 delar) från Weidmüller får bearbetas. Om ändhylsor i rullar användas kan det leda till skador.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Utförande | Cutter holder |
| Art.nr. | 9202680000 |
| Typ | ERTE MEHA SPX P |
| GTIN (EAN) | 4050118035087 |
| Förp. | 1 items |

ERTE MEHA SPX P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|-------|-----------------|-------------|
| Djup | 21 mm | Byggdjup (tum) | 0.8268 inch |
| Höjd | 26 mm | Bygghöjd (tum) | 1.0236 inch |
| Bredd | 92 mm | Byggbredd (tum) | 3.622 inch |
| Längd | 92 mm | Bygglängd (tum) | 3.622 inch |
| Nettovikt | 8.3 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Viktig hänvisningstext

| | |
|--------------------|---|
| Produktinformation | Only for old STRIPAX PLUS version until July 2023 |
|--------------------|---|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001509 | ETIM 9.0 | EC001509 |
| ETIM 10.0 | EC001509 | ECLASS 14.0 | 21-04-48-91 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-48-91 | | |