

## ERTE MEHA SPX P


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kap-, avisolerings- och pressverktyg för bandade ändhylsor

- Kapning
- Avisolering
- Kontaktpressning
- Automatisk ändhylsmatning
- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Rationellt arbetssätt: endast ett verktyg för kabelbearbetning leder till tidsinbesparingar
- Endast remsor av sammanlänkade ändhylsor (som var och en innehåller 50 delar) från Weidmüller får bearbetas. Om ändhylsor i rullar användas kan det leda till skador.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Cutter holder
Art.nr.	<a href="#">9202680000</a>
Typ	ERTE MEHA SPX P
GTIN (EAN)	4050118035087
Förp.	1 items

**ERTE MEHA SPX P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tekniska data****Mått och vikter**

Djup	21 mm	Byggdjup (tum)	0.8268 inch
Höjd	26 mm	Bygghöjd (tum)	1.0236 inch
Bredd	92 mm	Byggbredd (tum)	3.622 inch
Längd	92 mm	Bygglängd (tum)	3.622 inch
Nettovikt	8.3 g		

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Viktig hänvisningstext**

Produktinformation	Only for old STRIPAX PLUS version until July 2023
--------------------	---

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		