

**CTI 6 G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor  
Kabelskor, stiftkablskor, parallell- och serieskarvhylsor  
och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Crimpverktyg, Bearbetningsverktyg för isolerad kabelanslutning, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovalcrimpning, Parallellcrimp
Art.nr.	<a href="#">9202850000</a>
Typ	CTI 6 G
GTIN (EAN)	40322485 17855
Förp.	1 items

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9.8425 inch
Nettovikt	689.78 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpkontakt för isolerad skarvhylsa 0,5-6 mm <sup>2</sup>	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--	-----------	-----------------------------------

## Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Isolerad skarvhylsa	Ledararea max. AWG	AWG 10
Ledararea min. AWG	AWG 21	Crimp-område, max.	6 mm <sup>2</sup>
Crimp-område, min	0.5 mm <sup>2</sup>		

## verktygsdata – kontaktpressning


Ändhysarea, max.	6 mm <sup>2</sup>	
Crimpart/-profil	Ovalcrimpning, Parallellcrimp	
Crimpstation	Crimpstation-nummer	1
	Ledardiameter, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
	Ledardiameter, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Anslutningsdiameter AWG, min.	20 AWG
	Anslutningsdiameter AWG, max.	16 AWG
	Färg på crimpstation	röd
	Crimpstation-nummer	2
	Ledardiameter, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
	Ledardiameter, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
	Anslutningsdiameter AWG, min.	16 AWG
	Anslutningsdiameter AWG, max.	14 AWG
	Färg på crimpstation	Blå
	Crimpstation-nummer	3
	Ledardiameter, min.	4 mm <sup>2</sup>
	Ledardiameter, max.	6 mm <sup>2</sup>
	Anslutningsdiameter AWG, min.	12 AWG
	Anslutningsdiameter AWG, max.	10 AWG
	Färg på crimpstation	Gul

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Ej lämpligt för massiva ledare. Isolering på kontakten pressas koniskt.
--------------------	---

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## Tillbehör

## Flatstiftkontakt



Isolerade flatstift av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

## Allmänna beställningsdata

Typ	FSKI/0,5-1,0/288	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491790000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301540	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	FSKI/0,5-1,0/488	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491810000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301380	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	FSKI/0,5-1,0/638	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491820000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301670	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	FSKI/1,5-2,5/488	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491850000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301687	2,5 mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	
Typ	FSKI/1,5-2,5/638	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491830000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301830	2,5 mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	
Typ	FSKI/4,0-6,0/638	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491840000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118301823	mm <sup>2</sup> , gul
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 1,5M638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200580000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410422	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 2,5M638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200590000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410439	mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 6M638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200600000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , gul
GTIN (EAN)	4032248410446	
Förp.	100 ST	

## Tillbehör

## Flatstiftshylsor



Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

## Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5F288 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200520000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410361	1.5 mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 1,5F488 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200530000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410378	1.5 mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 1,5F638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200540000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410385	1.5 mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 2,5F488 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200550000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410392	2.5 mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 2,5F638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200560000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410408	2.5 mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 6F638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200570000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4032248410415	mm <sup>2</sup> , gul
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/285	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491620000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301526	0.5 mm <sup>2</sup> , gul
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/288	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491630000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301489	0.5 mm <sup>2</sup> , gul
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/288	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491650000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301519	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/485	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491660000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301410	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	

## Tillbehör

Typ	VFSKHI/0,5-1,0/488	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491670000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301502	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/638	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491680000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301618	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/05-1,0/285	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491640000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301557	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/285	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491730000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301700	2,5 mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/288	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491740000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301472	2,5 mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/485	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491690000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301717	2,5 mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/488	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491710000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301663	2,5 mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/638	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491720000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301564	2,5 mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/4,0-6,0/638	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491750000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118301816	mm <sup>2</sup> ,gul
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHI/4,0-6,0/9512	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491760000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118301588	mm <sup>2</sup> ,gul
Förp.	100 ST	

## Flatstiftshylsor med avgrening



Isolerade flatstiftshylsor med avgrening av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

## Tillbehör

### Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5T638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200610000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410453	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 2,5T638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200620000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410460	mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 6T638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200630000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , gul
GTIN (EAN)	4032248410477	
Förp.	100 ST	

### Flatstiftshylsor, helisolerade



Hel isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

### Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5F638 RF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200640000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410484	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 2,5F638 RF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200650000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410491	mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIF 6F638 RF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200660000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , gul
GTIN (EAN)	4032248410507	
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/285	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491860000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301915	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/288	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491870000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301908	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/485	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491880000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301748	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	

## CTI 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	VFSKHV/0,5-1,0/488	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491890000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301786	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/0,5-1,0/638	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491910000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301847	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/485	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491920000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301694	2,5 mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/488	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491930000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301762	2,5 mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/1,5-2,5/638	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491940000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301922	2,5 mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VFSKHV/4,0-6,0/638	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491950000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118301946	mm <sup>2</sup> ,gul
Förp.	100 ST	

## Crimpkablskor



Isolerad kabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning, med undantag för skarvhylsa

## Allmänna beställningsdata

Typ	KQI-M10/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492130000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302158	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M10/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492340000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302295	2,5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M10/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492410000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118302363	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	

### Tillbehör

Typ	KQI-M12/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492350000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302059	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M12/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492420000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118302189	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M2,5/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492150000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302028	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M2/-0,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492090000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301892	0.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M2/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492140000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302127	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M3,5/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492180000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302080	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M3,5/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492270000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302134	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M3/-0,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492100000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302011	0.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M3/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492170000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302035	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M3/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492250000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302073	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M4/-0,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492110000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302103	0.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M4/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492200000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302301	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M4/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492290000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302172	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	

### Tillbehör

Typ	KQI-M4/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492370000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118302264	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M4/S/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492190000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302165	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M4/S/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492280000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302141	2,5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M5/-0,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492120000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0,5 mm <sup>2</sup> ,0,1 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302042	0,5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M5/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492220000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302110	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M5/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492310000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302271	2,5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M5/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492380000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118302219	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M5/S/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492210000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302004	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M5/S/2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492300000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302332	2,5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M6/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492230000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302400	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M6/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492320000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302417	2,5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M6/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492390000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118302509	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M8/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492240000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302066	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	

## CTI 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	KQI-M8/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492330000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302325	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQI-M8/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492400000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118302257	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	

## Gaffelkabelskor



Isolerad gaffelkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

## Allmänna beställningsdata

Typ	KQIG-M10/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491320000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118301199	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M3,5/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492530000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302370	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M3,5/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492610000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302097	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M3/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492520000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302431	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M3/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492600000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302202	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M4/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492550000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302240	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M4/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492630000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302424	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	


### Tillbehör

Typ	KQIG-M4/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491270000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118301342	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M4/S/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492540000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302523	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M4/S/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492620000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302387	2,5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M5/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492580000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301793	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M5/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492640000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118302448	2,5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M5/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491280000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118301311	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M6/-1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492590000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118302318	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M6/-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491260000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301182	2,5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M6/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491290000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118301328	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KQIG-M8/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491310000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118301298	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 1,5M3 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200290000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410118	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 1,5M3,5 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200300000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410125	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 1,5M4 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200310000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410132	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	

### Tillbehör

Typ	LIS 1,5M5 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200320000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410149	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 1,5M6 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200330000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410156	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 2,5M3 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200350000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410170	mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 2,5M3,5 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200360000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410187	mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 2,5M4 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200370000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410194	mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 2,5M5 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200380000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410224	mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 2,5M6 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200390000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410231	mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 6M10 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200450000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,gul
GTIN (EAN)	4032248410293	
Förp.	50 ST	
Typ	LIS 6M4 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200410000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,gul
GTIN (EAN)	4032248410255	
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 6M5 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200420000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,gul
GTIN (EAN)	4032248410262	
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 6M6 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200430000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,gul
GTIN (EAN)	4032248410279	
Förp.	100 ST	
Typ	LIS 6M8 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200440000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,gul
GTIN (EAN)	4032248410286	
Förp.	50 ST	

Hook-kabelskor



Användningen av ändhylsor säkerställer en långsiktig jämn kvalitet hos kundernas elektriska anslutningar. Montageförenkling ger ytterligare fördelar.

Allmänna beställningsdata

Typ	HBT 1,5 - 3,0 RT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1312440000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 3
GTIN (EAN)	4050118115055	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	HBT 1,5 - 4,6 RT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1233340000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118210972	4,6 mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	HBT 2,5 - 3,0 BL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1312450000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup> - 3
GTIN (EAN)	4050118115130	mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	
Typ	HBT 2,5 - 4,6 BL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1233330000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 2,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118016901	4,6 mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	
Typ	HBT 6,0 - 3,0 GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1312470000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 3 mm <sup>2</sup> , 3 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118114980	mm <sup>2</sup> , gul
Förp.	100 ST	
Typ	HBT 6,0 - 4,6 GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1216230000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4,6 mm <sup>2</sup> , 4,6 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118000337	mm <sup>2</sup> , gul
Förp.	100 ST	
Typ	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9036290000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,25 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248175925	1,5 mm <sup>2</sup> , 16,75 mm, svart
Förp.	100 ST	
Typ	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9036300000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4032248175932	mm <sup>2</sup> , 16,75 mm, svart
Förp.	100 ST	

## Tillbehör

## Skarvförbindning




Helisolerad skarvhylsa av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning

## Allmänna beställningsdata

Typ	LIB 1,5B25 VF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200490000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410330	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIB 2,5B25 VF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200500000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410347	mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIB 6B26 VF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200510000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , gul
GTIN (EAN)	4032248410354	
Förp.	100 ST	
Typ	VSTI/0,1-0,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491540000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301649	0,5 mm <sup>2</sup> , gul
Förp.	100 ST	
Typ	VSTI/0,5-1,0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491550000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301731	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	VSTI/1,5-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491560000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301656	2,5 mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	
Typ	VSTI/4,0-6,0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491570000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118301809	mm <sup>2</sup> , gul
Förp.	100 ST	

## Parallellanslutningar



Isolerad kabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning, med undantag för skarvhylsa

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

Typ	VPLI/0,1-0,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491450000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301595	0.5 mm <sup>2</sup> ,gul
Förp.	100 ST	
Typ	VPLI/0,5-1,0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491460000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301366	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VPLI/1,5-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491470000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301571	2.5 mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VPLI/4,0-6,0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491480000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118301359	mm <sup>2</sup> ,gul
Förp.	100 ST	

## Stiftkabelskor



Isolerad stiftkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

## Allmänna beställningsdata

Typ	KSI/0,1-0,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491370000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm <sup>2</sup> ,0.1 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301625	0.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KSI/0,5-1,0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491380000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301441	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KSI/1,5-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491390000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301458	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KSI/1,5-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491410000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301632	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	KSI/4,0-6,0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491420000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118300994	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	

## CTI 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	LIP 1,5R12 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200460000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410309	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	LIP 2,5R12 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200470000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410316	mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	LIP 6R14 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200480000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,gul
GTIN (EAN)	4032248410323	
Förp.	100 ST	

## Jackbar fördelare




Isolerad kabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning, med undantag för skarvhylsa

## Allmänna beställningsdata

Typ	VSTVI/0,5-1,0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491770000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301465	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VSTVI/1,5-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491780000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> ,blå
GTIN (EAN)	4050118301373	
Förp.	100 ST	

## Ringkabelskor



Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

## Allmänna beställningsdata

Typ	LIR 1,5M3 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200070000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248409839	
Förp.	100 ST	


### Tillbehör

Typ	LIR 1,5M3,5 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200080000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248409846	1.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 1,5M4 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200090000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248409853	1.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 1,5M5 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200100000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248409860	1.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 1,5M6 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200110000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248409730	1.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 1,5M8 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200120000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248409747	1.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 2,5M10 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200210000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410033	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 2,5M3 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200150000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248409778	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 2,5M3,5 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200160000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248409785	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 2,5M4 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200170000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248409792	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 2,5M5 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200180000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248409808	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 2,5M6 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200190000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410019	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 2,5M8 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200200000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2.5 mm <sup>2</sup> ,1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410026	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 6M10 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200270000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4032248410095	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	

### Tillbehör

Typ	LIR 6M4 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200230000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4032248410057	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 6M5 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200240000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4032248410064	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 6M6 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200250000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4032248410071	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	
Typ	LIR 6M8 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200260000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4032248410088	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	

### Rundstickkontakt



Isolerade rundstift av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

### Allmänna beställningsdata

Typ	LID 1,5M4 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200670000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410514	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	LID 2,5M5 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200680000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410521	mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	LID 6M5 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200690000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,gul
GTIN (EAN)	4032248410538	
Förp.	100 ST	
Typ	VRSTI/0,5-1,0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492040000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301779	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VRSTI/1,5-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492050000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301861	2,5 mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	

## CTI 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	VRSTI/4,0-6,0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492060000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118301885	mm <sup>2</sup> ,gul
Förp.	100 ST	

## Rundstickhylsa



Hel isolerade stifthylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

## Allmänna beställningsdata

Typ	LID 1,5F4 RF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200700000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5
GTIN (EAN)	4032248410545	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	LID 2,5F5 RF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200710000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5
GTIN (EAN)	4032248410552	mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	LID 6,0F5 RF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200720000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,gul
GTIN (EAN)	4032248410569	
Förp.	100 ST	
Typ	VRSHV/0,5-1,0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491980000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,1 mm <sup>2</sup> ,0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301939	mm <sup>2</sup> ,röd
Förp.	100 ST	
Typ	VRSHVI/1,5-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491990000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,2,5 mm <sup>2</sup> ,1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301878	2,5 mm <sup>2</sup> ,blå
Förp.	100 ST	
Typ	VRSHVI/4,0-6,0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492010000</a>	Flatstiftsanslutningar,Isolerade kabelskarvhylsor,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4050118301960	mm <sup>2</sup> ,gul
Förp.	100 ST	

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Rundstiftshonor, helisolerade




Isolerad kabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning, med undantag för skarvhylsa

## Allmänna beställningsdata

Typ	VRSHVI/0,5-1,0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492020000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301984	mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	
Typ	VRSHVI/1,5-2,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492030000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301854	2,5 mm <sup>2</sup> , blå
Förp.	100 ST	

## Ringkabelskor



Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

## Allmänna beställningsdata

Typ	LIR 1,5M10 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2792000000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4064675073192	1,5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 ST	

**Reservdelar**

Efter avisoleringen kan en kabelände crimpas med motsvarande kontakter eller ändhylsor. Crimpringen är en säker anslutning mellan ledare och kontakt och har i stor utsträckning ersatt lödmetoden. Crimpning innebär att det skapas en homogen, ej losstagbar koppling mellan ledare och förbindelselement. Anslutningen skapas uteslutande av högklassiga precisionsverktyg. Resultatet är en elektriskt och mekaniskt säker och tillförlitlig anslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med mekaniska Crimpverktyg. Integrerade returspärr med frikopplingsmöjlighet säkerställer en optimal bearbetningskvalitet. Crimpanslutningar, som görs med Weidmüllers verktyg uppfyller internationella normer och föreskrifter.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ERTE GRIFFE CTO	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1121010000</a>	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248902118	
Förp.	1 ST	