

H1,5/24 XS SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- I multipack
- Weidmüllers färgkod

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 18 mm, 14.5 mm, svart
Art.nr.	9202870000
Typ	H1,5/24 XS SW
GTIN (EAN)	4032248517947
Förp.	100 items
Förpackning	lös

H1,5/24 XS SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	0.26 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa för kortslutnings- och jordfelssäkra ledningar färg svart	Utförande	Standard
--------------------	---	-----------	----------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	1.8 mm	Kontaktytans längd (L2)	14.5 mm
Kragdiameter (D2)	7 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.3 mm
L1 i mm	24.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 16
Metallkapseltjocklek (S1)	0.15 mm	Avisoleringslängd	18 mm
Ledardiameter	1.5 mm ²	färgkod	Weidmueller

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

