

H1,5/24 XS SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- I multipack
- Weidmüllers färgkod

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------|---|
| Utförande | Ändhylsa, Standard, 18 mm, 14.5 mm, svart |
| Art.nr. | 9202870000 |
| Typ | H1,5/24 XS SW |
| GTIN (EAN) | 4032248517947 |
| Förp. | 100 items |
| Förpackning | lös |

H1,5/24 XS SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 0.26 g |
|-----------|--------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Tekniska data

| Artikelbeskrivning | Utförande | Standard |
|--|-----------|----------|
| Ändhylsa för kortslutnings- och jordfelssäkra ledningar färg svart | | |

Ändhylsor

| | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| Kontaktytans diameter (D1) | 1.8 mm | Kontaktytans längd (L2) | 14.5 mm |
| Kragdiameter (D2) | 7 mm | Tjocklek plastkrage (S2) | 0.3 mm |
| L1 i mm | 24.00 mm | Ledardiameter, AWG, max | AWG 16 |
| Metallkapseltjocklek (S1) | 0.15 mm | Avisoleringslängd | 18 mm |
| Ledardiameter | 1.5 mm ² | färgkod | Weidmueller |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Ritning

