


**ERME MULTI-STRIPAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- för fintrådiga och massiva ledare med specialisoleringsmaterial
- hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motvarande kraven inom flygindustrin)
- speciella formknivar möjliggör avisolering av speciella ledarisoleringar och ledaruppbyggnader
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- hög flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
- hög repeter Noggrannhet i avisoleringsresultatet
- inga skador på ledaren
- hög stabilitet för lång livslängd och hög pålitlighet
- integrerad skärfunktion

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Spare cutting blade
Art.nr.	<a href="#">9203070000</a>
Typ	ERME MULTI-STRIPAX
GTIN (EAN)	4032248538096
Förp.	1 items

## ERME MULTI-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	85 mm	Bygghöjd (tum)	3.3464 inch
Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9.8425 inch
Längd	85 mm	Bygglängd (tum)	3.3464 inch
Nettovikt	11 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Reserv-skärkniv Multi-Stripax
--------------------	-------------------------------

## Avisoleringsverktyg

Max. klippförmåga entrådig	2.5 mm <sup>2</sup>	Max. klippförmåga fintrådig	6 mm <sup>2</sup>
Max. klippförmåga flatkabel	10,2 mm x 4 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		