


**H10,0/22S EB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Konisk kabelgenomföringsträtt i polypropylen
  - Värmetålig upp till 105 grader C
- För kabelledare 0,5–10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Material: E-Cu, tenngalvanised  
Måttolerans enl. DIN 46228 avsn. 4

**Allmänna beställningsdata**

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| Utförande   | Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, elfenben |
| Art.nr.     | <a href="#">9203620000</a>                 |
| Typ         | H10,0/22S EB                               |
| GTIN (EAN)  | 4032248565061                              |
| Förp.       | 100 items                                  |
| Förpackning | lös                                        |

## H10,0/22S EB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 0.51 g |
|-----------|--------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Tekniska data

|                    |                                                        |           |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Artikelbeskrivning | Ändhylsa med plastkrage, specialstorlek, färg elfenben | Utförande | Standard |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------|

## Ändhylsor

|                            |                    |                          |               |
|----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Kontaktytans diameter (D1) | 4.6 mm             | Kontaktytans längd (L2)  | 12 mm         |
| Kragdiameter (D2)          | 7.1 mm             | Tjocklek plastkrage (S2) | 0.6 mm        |
| L1 i mm                    | 22.00 mm           | Ledardiameter, AWG, max  | AWG 8         |
| Metallkapseltjocklek (S1)  | 0.2 mm             | Avisoleringslängd        | 15 mm         |
| Ledardiameter              | 10 mm <sup>2</sup> | färgkod                  | Miscellaneous |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

## Ritning

