


H4,0/20DS GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Konisk kabelgenomföringsträtt i polypropylen
 - Värmetålig upp till 105 grader C
- För kabelledare 0,5–10,0 mm² (AWG 20-7)
Material: E-Cu, tenngalvanised
Måttolerans enl. DIN 46228 avsn. 4

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, grå
Art.nr.	9203630000
Typ	H4,0/20DS GR
GTIN (EAN)	4032248565078
Förp.	500 items
Förpackning	lös

H4,0/20DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	0.26 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa med plastkrage, specialstorlek, färg grå	Utförande	Standard
--------------------	---	-----------	----------

Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	2.9 mm	Kontaktytans längd (L2)	12 mm
Kragdiameter (D2)	4.7 mm	Tjocklek plastkrage (S2)	0.5 mm
L1 i mm	20.00 mm	Ledardiameter, AWG, max	AWG 12
Metallkapseltjocklek (S1)	0.2 mm	Avisoleringslängd	15 mm
Ledardiameter	4 mm ²	färgkod	Miscellaneous

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Ritning

