

AM 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Avmantlingsverktyg
Art.nr.	9204190000
Typ	AM 16
GTIN (EAN)	4032248608133
Förp.	1 items

AM 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	41 mm	Byggdjup (tum)	1.6142 inch
Höjd	53 mm	Bygghöjd (tum)	2.0866 inch
Bredd	58 mm	Byggbredd (tum)	2.2835 inch
Nettovikt	56.9 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Kabelkniv
--------------------	-----------

Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	Rundkabel	Ledardiameter max.	17 mm
Ledardiameter min.	5 mm	Skärdjup	0,8 - 2,5 mm
Ledardiameter, max.	227 mm ²	Ledardiameter, min.	20 mm ²

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Ritningar

Exempel på användning



Exempel på användning



Exempel på användning



Exempel på användning



Tillbehör/reservdelar

Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ERME AM 16	Utförande
Art.nr.	9204260000	Tillbehör, Reservkniv
GTIN (EAN)	4032248640966	
Förp.	1 ST	