

## COMBI CHECK 2MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetsskyddslagen.

- med LED-Display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

## Allmänna beställningsdata

|                    |  |
|--------------------|--|
| Utförande          | Testverktyg, Tvåpoliga spänningsprovare typ 1156 |
| Art.nr.            | <a href="#">9204230000</a>                       |
| Typ                | COMBI CHECK 2MM                                  |
| GTIN (EAN)         | 4032248616497                                    |
| Förp.              | 1 items  |
| Leveransstatus     | Avanmäld   |
| Sista orderdatum   | 2021-01-31T00:00:00+01:00                        |
| Alternativ produkt | <a href="#">VT COMBI PRO</a>                     |

## COMBI CHECK 2MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |       |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 204 g |
|-----------|-------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c, 7a, 7cl             |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1          |

## Tekniska data

|                    |  |
|--------------------|--|
| Artikelbeskrivning | Spänningsprovare upp till 690V/ 100 Hz LED |
|--------------------|--|

## PW64 Mät- och provutrustning

|                          |                                     |                        |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Mätkretskategori         | CAT III - 690V/ CAT IV - 400V       | Märkspänning max.      | 690 V AC/DC                         |
| Märkspänning min.        | 6 V                                 | Mätområde Spänning/AC  | 6-690 V                             |
| Mätområde Spänning/DC    | 690 V                               | Arbetstemperatur max.  | 45 °C                               |
| Arbetstemperatur min.    | -15 °C                              | Indikering likspänning | 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V |
| Indikering växelspanning | 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V | Frekvensområde, max.   | 100 Hz                              |
| Frekvensområde, min.     | 0 Hz                                | Indikering             | LED                                 |
| Skyddsklass              | IP65                                | Batterityp             | Batteri 1,5 V typ AAA               |
| Kretsprovning            | Ja - optisk + akustisk              | Isoleringskontroll     | 6 kV                                |
| Topspänningshållfasthet  | 8 kV                                |                        |                                     |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000494    | ETIM 9.0    | EC000494    |
| ETIM 10.0   | EC000494    | ECLASS 14.0 | 27-20-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-20-03-08 |             |             |