


MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- för fintrådiga och massiva ledare med specialisoleringsmaterial
- hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motvarande kraven inom flygindustrin)
- speciella formknivar möjliggör avisolering av speciella ledarisoleringar och ledaruppbyggnader
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- hög flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
- hög repeter Noggrannhet i avisoleringsresultatet
- inga skador på ledaren
- hög stabilitet för lång livslängd och hög pålitlighet
- integrerad skärfunktion

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
Art.nr.	9204540000
Typ	MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S
GTIN (EAN)	4032248671083
Förp.	1 items

MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data
Mått och vikter

Djup	40 mm	Byggdjup (tum)	1.5748 inch
Höjd	85 mm	Bygghöjd (tum)	3.3464 inch
Bredd	250 mm	Byggbredd (tum)	9.8425 inch
Nettovikt	556 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avisolerings- och klippverktyg för VDE-ledningar med PVC-isolering 0,25 - 1,5 mm ²
--------------------	---

Avisoleringsverktyg

Kabeltyp	fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering	Ledararea (klippförmåga)	6 mm ²
Max. klippförmåga entrådig	2.5 mm ²	Max. klippförmåga fintrådig	6 mm ²
Max. klippförmåga flatkabel	10,2 mm x 4 mm	Avisoleringsområde AWG, max.	14 AWG
Avisoleringsområde AWG, min.	23 AWG	Avisoleringslängd, min.	2 mm
Ledardiameter, max.	1.5 mm ²	Ledardiameter, min.	25 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Exempel på användning



MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tillbehör/reservdelar



- för fintrådiga och massiva ledare med specialisoleringsmaterial
- hög avisoleringskvalitet för industriell användning (motsvarande kraven inom flygindustrin)
- speciella formknivar möjliggör avisolering av speciella ledarisoleringar och ledaruppbyggnader
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- hög flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
- hög repeternoggrannhet i avisoleringsresultatet
- inga skador på ledaren
- hög stabilitet för lång livslängd och hög pålitlighet
- integrerad skärfunktion

Allmänna beställningsdata

Typ	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Utförande
Art.nr.	9204550000	Insert
GTIN (EAN)	4032248671090	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Utförande
Art.nr.	9204570000	Insert
GTIN (EAN)	4032248671113	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-SPX 0.75-4 ² SL	Utförande
Art.nr.	9203730000	Insert
GTIN (EAN)	4032248576449	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Utförande
Art.nr.	9202270000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486212	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Utförande
Art.nr.	9202260000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486205	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Utförande
Art.nr.	9202300000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486250	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Utförande
Art.nr.	9202280000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Utförande
Art.nr.	9205770000	Insert
GTIN (EAN)	4032248836291	
Förp.	1 ST	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX POF	Utförande
Art.nr.	1212770000	Insert
GTIN (EAN)	4032248994434	
Förp.	1 ST	

MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	AIE MULTI-STRIPAX PV	Utförande
Art.nr.	1204280000	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
Förp.	1 ST	
Typ	ERAN MULTI-STRIPAX	Utförande
Art.nr.	9203100000	Spare stop set
GTIN (EAN)	4032248538102	
Förp.	1 ST	
Typ	ERME MULTI-STRIPAX	Utförande
Art.nr.	9203070000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4032248538096	
Förp.	1 ST	