

**KOHS 19****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

För att göra öppningar i ert kopplingskåp är hålslag-  
ningsverktygen från Weidmüller ert bästa val.

- PG-Kabelförskruvningar
- M-Kabelförskruvningar
- Specialkabelförskruvningar

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sheet holes
Art.nr.	<a href="#">9205010000</a>
Typ	KOHS 19
GTIN (EAN)	4032248694242
Förp.	1 items

**Tekniska data****Mått och vikter**

Diameter	19 mm	Nettovikt	246 g
----------	-------	-----------	-------

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

**Tekniska data**

Artikelbeskrivning	Hydraulikskruv ø 19,0 mm
--------------------	--------------------------

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		