


**KOBBS 9.5X50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Övertrycksventil skyddar mot överbelastning
- Cylinderhuvud vinklat 90°
- Vinklat huvud kan vridas 360°
- Ergonomiskt handtag som återgår automatiskt till utgångsläget
- Utloppsstycket fastnar inte längre, tack vare tredelad uppdelning
- Hydraulisk stans av höghållfast aluminium (ca. 40 % lägre vikt)
- Livslängden minskar avsevärt när plåtar av rostfritt stål används

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sheet holes
Art.nr.	<a href="#">9205030000</a>
Typ	KOBBS 9.5X50
GTIN (EAN)	4032248694266
Förp.	1 items

## KOBBS 9.5X50

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

### Mått och vikter

Höjd	50 mm	Bygghöjd (tum)	1.9685 inch
Diameter	9.5 mm	Nettovikt	63 g

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

### Tekniska data

Artikelbeskrivning	Dragbult med kullager 9,5 x 50,0 mm
--------------------	-------------------------------------

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		